

Cubelight move



Mathias Schiffendecker, 2020

Mit der Erweiterung des etablierten Cubelight um eine innovative Funksteuerung, ist es möglich, das Leuchtobjekt über einen Steuerwürfel zu bedienen. Neben dem Ein- und Ausschalten lassen sich die Lichtfarbe einstellen und die Lichtstärke dimmen. Hierzu wird lediglich der Funksteuerwürfel in unterschiedliche Richtungen gekippt oder gedreht. Beschleunigungssensoren aus dem Flugzeugbau machen diese Funktionen möglich. With the expansion of the established Cubelight to include an innovative radio control, it is possible to operate the luminous object via a control cube. In addition to switching it on and off, the light color temperature can be continuously adjusted and the light intensity can be dimmed. To do this, the radio control cube is simply tilted and rotated in different directions. Accelerometers from aircraft construction make these functions possible.

Edelstahl poliert, 18 Echtglas-Würfel, verschiedene Farben, mit Funkwürfel
Polished stainless steel, 18 real glass cubes, different colors, with radio cube

LED 12 W, 1200 lm, 2200 K bis 4000 K

Die Leuchtmittel können nur von TECNOLUMEN ausgetauscht werden.

LED 12 W, 1200 lm, 2200 K to 4000 K

The bulbs can only be replaced by TECNOLUMEN.

Jede Leuchte trägt dieses Zeichen

Each lamp bears this logo

TECNOLUMEN®

